

701.00015**TRASPARENTE ACRILICO 2K**1000 ml +
450 ml +
100 - 400 ml13 - 15" FORD 4
a 20 °CØ 1.2 - 1.5 mm
3.5 Atm
N° di mani 2Ad aria a 20°C
Maneggiabile: 90'
A forno a 60°C: 45'Chiudere sempre
Le latte dopo l'uso**NATURA DEL PRODOTTO:**

Vernice bicomponente lucida a base di resine acriliche ossidrilate ed addotto isocianico da mescolare al momento dell'uso.

CAMPI DI IMPIEGO:

Vernice di pregio, utilizzata come mano finale in cicli doppio strato quando sono richieste elevate resistenze chimiche, meccaniche, ed all'usura.

Utilizzabile nel settore dell'arredamento, dell'oggettistica, componentistica, elettrodomestici, maniglie etc etc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il trasparente **701.00015** v'è applicato su una base opaca pulita e priva di polvere. Si raccomanda l'uso di un panno fissapolvere.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

Componente A : 701.00015	100 parti in peso
Componente B : CZ.711	45 parti in peso
Diluyente : D.737 / D.219	10-40 parti in peso

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI PRODOTTO	: Bicomponente.	
ASPETTO DEL FILM	: Lucido	
COLORI	: Trasparente.	
PESO SPECIFICO	: Componente A: 0,99 kg/l ($\pm 0,02$)	
VISCOSITA' DI FORNITURA	: 36" (± 2) a 20°C ASTM 4	
RESIDUO SECCO (A)	: 42% (± 2)	
ESSICCAZIONE	: - <i>Appassimento</i>	: 10 – 15' a t.a.
	: - <i>Essiccazione forzata</i>	: 45' a 60-70 °C.
STRATI CONSIGLIATI	: Una mano incrociata.	
POT- LIFE a 20° C	: 4 ore. A temp. superiore il pot-life diminuisce.	

RIVERNICIABILITA':

Bagnato su bagnato o dopo 24 ore minimo. Ad indurimento completo del film è necessario carteggiare leggermente la superficie da verniciare.

NORME DI SICUREZZA:

Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e nella scheda di sicurezza.

I dati e le informazioni contenute nella presente scheda sono frutto della nostra esperienza e di accurate prove e test di laboratorio. Essendo tuttavia il processo di verniciatura un insieme di operazioni che esulano dal nostro controllo, essi non costituiscono pertanto, in nessun modo, alcuna forma di garanzia sulle prestazioni finali del ciclo stesso.