

Fiche technique

Série PWF

PASTE POLIV. A PIGMENTO FLUORESCENTE ALL'ACQUA



NATURE DU PRODUIT :

Concentré de pigment fluorescent à mélanger avec les convertisseurs du système **Colortech**.

DOMAINES D'APPLICATION :

Elles s'utilisent en les mélangeant avec les convertisseurs **KW** (Résines) du système de teintage **Colortech** pour obtenir des émaux finis dans différentes teintes fluorescentes.

Elles sont particulièrement indiquées pour les convertisseurs 2K tels que nos **KW711, KW721, KW723, KW773** et 1K comme notre KW374. Il est également possible de les utiliser sur les résines 1K telles que KW431, KW433, KW631 et KW634.

Il est recommandé d'effectuer l'application sur un fond blanc afin de maximiser le rendu chromatique et l'intensité de l'effet fluorescent.

L'utilisation des pâtes PWF pour des applications en extérieur est déconseillée.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Les pâtes de la série **PWF** s'ajoutent aux résines de la série **KW** pré-dosées selon les formulations de la couleur choisie et introduites dans **le Colortech**.

Après avoir ajouté les pâtes au convertisseur, il faut procéder immédiatement à leur dispersion, si possible à l'aide d'un agitateur mécanique à arbre (et non d'un gyroscope) ou, à défaut, pour de petites quantités de produit fini (1 à 2 litres), par une agitation manuelle énergique.

NORMES DE SECURITE'

Respecter scrupuleusement les indications figurant sur l'étiquette et dans la fiche de sécurité.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Le local de stockage doit être sec et la température comprise entre + 10 °C et + 35 °C.

Les produits à base d'eau craignent le gel.

Les données et informations contenues dans la présente fiche sont le fruit de notre expérience et de tests et essais minutieux en laboratoire. Le processus de cycle de peinture étant toutefois un ensemble d'opérations qui échappent à notre contrôle, elles ne constituent en aucun cas une garantie quant aux performances finales du cycle lui-même.

Rév. n° 00 du 01/12/2025